

Garant**Fresa de disco con tope Ancho ap 10 mm, Ø D: 125Lmm****Datos de pedido**

Número de pedido	218566 125L
GTIN	4045197707529
Clase de artículo	210

Descripción**Ejecución:**

Fresa de disco de acero especial robusto para la reducción de las vibraciones.

Aplicación:

Para el fresado de ranuras. Se puede utilizar para el fondo de la ranura plano o no plano.

Pieza de repuesto:

N.º 219983 (TX15; 2,2 Nm).

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 2,2 con varilla n.º 674252 tam. IP15.

Fresa de disco disponible hasta Ø D = 200 mm.

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	SNHX
Ø de perforación de asiento	32 mm
Ø de corte D _c	125 mm
Longitud total L _{tot}	50 mm

Profundidad de corte máxima $a_{e\text{ máx.}}$	29,7 mm
Ø cuello d_1	59 mm
Cantidad efectiva de filos Z_{ef}	6
Número de plaquitas de corte	12
Ejecuciones de mangos	con perforación
Refrigeración interior	no
Intercambio de herramienta	PowerCard
Código ISO plaquita de corte	SN.. 1205
Juego tornillo para plaquita reversible	219983 (IP15; 2,2 Nm)
Tipo de producto	Fresa de disco

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219983
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 2,2 Nm	211750 2,2
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP