

Garant**Jyrsintappi, KM, Tyyppi: T1610/8****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 541000 T1610/8 |
| GTIN | 4062406115791 |
| Tuoteluokka | 51D |

Kuvaus**Malli:**

GARANT-jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisia. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia. **Purseenpoistoterä (sisä)** vasenkätinen hammastus ja 45° kulma **viisteyttämiseen**.

Käyttö:

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille. Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

Huomautus:

Alennettu kierrosluku jyrsitapeille 120 mm:n kokonaispituudella: enintään 11 000 min^{#1}

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------|--------|
| Pään Ø | 16 mm |
| Kokonaispituus | 120 mm |

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Hammastus, lyhytnimitys | Z3 |
| Varren Ø | 8 mm |
| Kulmatulkki | 45 astetta |
| Hammastustiheysaste | keskikova |
| Muodon kuvaus | purseenpoistoon |
| Pään pituus | 10 mm |
| Sarja | Z3-hammastus |
| Lastuava aine | KM |
| Tuotetyyppi | Jyrsintappi |