



Jyrsintappi Z7 – keskitiheä, ristihammastettu, KM, Tyyppi: M0618



Tilaustiedot

Tilausnumero	540750 M0618
GTIN	4045197723697
Tuoteluokka	52D

Kuvaus

Malli:

Varren Ø 6 mm.

HOLEX- jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisia. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia. **Muoto: suippokartio** (SKM).

Käyttö:

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille. Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

Tekninen kuvaus

Hammastus, lyhytnimitys	Z7
Muoto	M0618
Hammastustiheysaste	keskikova
Kokonaispituus	50 mm
Pään Ø	6 mm
Muodon kuvaus	Suippokartio
Hammastustyyppi	ristihammastettu
Varren Ø	6 mm
Pään pituus	20 mm

Sarja	Z7-hammastus
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Jyrsintappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
INOX	sopii rajoituksin		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
Uni	soveltuu		