



Jyrsintappi Z7 – keskitiheä, ristihammastettu, KM, Tyyppi: D1009



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 540750 D1009 |
| GTIN | 4045197723574 |
| Tuoteluokka | 52D |

Kuvaus

Malli:

Varren Ø 6 mm.

HOLEX- jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisia. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia. **Muoto: pallo** (KUD).

Käyttö:

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille. Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------|------------------|
| Hammastus, lyhytnimitys | Z7 |
| Pään Ø | 9,5 mm |
| Hammastustiheysaste | keskikova |
| Muodon kuvaus | pallo |
| Hammastustyyppi | ristihammastettu |
| Muoto | D1009 |
| Kokonaispituus | 54 mm |
| Varren Ø | 6 mm |
| Pään pituus | 8 mm |

| | |
|---------------|--------------|
| Sarja | Z7-hammastus |
| Lastuava aine | KM |
| Tuotetyyppi | Jyrsintappi |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 1400 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 55 HRC | soveltuu | | |
| Teräs < 60 HRC | soveltuu | | |
| INOX | sopii rajoituksin | | |
| Ti | sopii rajoituksin | | |
| GG(G) | soveltuu | | |
| Uni | soveltuu | | |