



Sisämitan tarkkuusmittauslaitteet KT, Mittausalue: 12-22mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	435125 12-22
GTIN	2050001051042
Tuoteluokka	46D

Kuvaus

Malli:

Kaksipistevärtailumittauslaite, kehitetty **Schwenk-mallista**. Sisäprofiilien ja -hammastusten, urahammastusten ja kiilanapaprofiilien mittaukseen. Erittäin tarkka ja luotettava mittauspään liikealueen segmenttiohjauksen ansiosta. Mittausaluetta voi laajentaa vaihdettavilla anturikärjillä. Mittauskärjissä on sisäkierre kuulakärkien kiinnittämistä varten. Kuulakärkien KM-kuulia on saatavana alkaen Ø:sta 0,5 mm, 0,001 mm:n porrastuksella (toleranssi <2 µm).

Toimituksen sisältö:

Laitteenpidin mittauspäineen ja anturikärkineen, ilman kuulakärkiä ja näyttölaitetta.

Erikoistarvike:

Kuulakärjet ja KM-kuulat, tarkkuusmittakello 434674, induktiivinen tarkkuusmittakello nro 434670, mittakello vasemmalle etenevällä asteikolla 434807 koko 10, digitaalinen mittakello 434322.

Huomautus:

Pyynnöstä saatava mittaustuurnamalli varmistaa tarkan ja nopean mittauksen ilman edestakaista liikettä.

Tekninen kuvaus

Mittauskiekkojen lkm	1
Mittaussyvyys	102 mm
Toistotarkkuus ilman mittakelloa	0,5 µm
Mittausalue	12 - 22 mm

Mittauspäiden lkm	11
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	Hinta ilmoitetaan pyydettyessä
Tuotetyyppi	2-pistetarkkuussisämittauslaite

Tarvikkeet

Induktiivinen tarkkuusmittakello Extramess Tyyppi 2001	434670 2001
Tarkkuusmittakello \pm mittausalue / lukema 50/1 μm	434674 50/1
Tarkkuusmittakello \pm mittausalue / lukema 130/5 μm	434674 130/5
Tarkkuusmittakello \pm mittausalue / lukema 250/10 μm	434674 250/10
Tarkkuusmittakello \pm mittausalue / lukema 25/0,5 μm	434674 25/0,5