

HOLEX**Pieni jyrsintappi Z7 – keskitiheä, ristihammastettu, KM, Tyyppi: G0613****Tilaustiedot**

Tilausnumero	546910 G0613
GTIN	4045197724311
Tuoteluokka	52D

Kuvaus**Malli:**

HOLEX-jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisia. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia.

KM-pienoisjyrsintapit, varren Ø 3 mm.

Käyttö:

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille. Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

Tekninen kuvaus

Pään Ø	6,3 mm
Hammastustiheysaste	keskikova
Hammastus, lyhynimitys	Z7
Hammastustyyppi	ristihammastettu
Kokonaispituus	45 mm
Muodon kuvaus	Suippokaari
Muoto	G0613
Varren Ø	3 mm
Pään pituus	12,7 mm

Sarja	Z7-hammastus
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Jyrsintappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
INOX	sopii rajoituksin		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
Uni	soveltuu		