

HOLEX**Pieni jyrsintappi Z7 – keskitiheä, ristihammastettu, KM, Tyyppi: D0605****Tilaustiedot**

Tilausnumero	546910 D0605
GTIN	4045197724250
Tuoteluokka	52D

Kuvaus**Malli:**

HOLEX-jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisia. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia.

KM-pienoisjyrsintapit, varren Ø 3 mm. **Muoto: pallo** (KUD).

Käyttö:

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille. Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

Tekninen kuvaus

Muoto	D0605
Muodon kuvaus	pallo
Kokonaispituus	38 mm
Hammastus, lyhytnimitys	Z7
Hammastustyyppi	ristihammastettu
Pään Ø	6,3 mm
Hammastustiheysaste	keskikova
Varren Ø	3 mm
Pään pituus	5 mm

Sarja	Z7-hammastus
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Jyrsintappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
INOX	sopii rajoituksin		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
Uni	soveltuu		