

**Garant**
**Fresas circulares, Metal duro, Tipo: 27XL**

**Datos de pedido**

Número de pedido	217252 27XL
GTIN	4045197216564
Clase de artículo	21Q

**Descripción**
**Nota:**

La profundidad de tronzado real  $S_{m\acute{a}x}$  se calcula de la siguiente manera:  $(D-d_1) / 2$ .

Intercambio de herramienta: PowerCard

Refrigeración interior: sí

para tipo de placas: P26

Ø de perforación más pequeño D: 22 - 37 mm

Ø interior  $d_1$ : 15,5 mm

Profundidad máxima de corte  $S_{m\acute{a}x}$ : 10,75 mm

Longitud de voladizo  $L_1$ : 25 mm

Longitud total  $L_{tot}$ : 180 mm

**Descripción técnica**

Juego de tornillos de amarre	219819 (20IP; 5,7 Nm)
Longitud total $L_{tot}$	180 mm
Ø de mango $D_s$ h6	20 mm
Ø interior $d_1$	15,5 mm
Ø de perforación más pequeño D	22 - 37 mm
Profundidad máxima de corte $S_{m\acute{a}x}$ .	10,75 mm
Ejecuciones de mangos	cilíndrico
Longitud de voladizo $L_1$	25 mm

Mango	DIN 6535 HA
para tipo de placas	P26
Refrigeración interior	sí
Profundidad de rosca	21,5 mm
Material fresa	Metal duro
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresas circulares

---

## Accesorios

Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219819
---	--------