

Garant**AN.U 120608, Tipo: ST900**

Datos de pedido

Número de pedido	215113 ST900
GTIN	4045197703149
Clase de artículo	21A

Descripción

Ejecución:

Plaquitas reversibles de 4 filos, muy estables y de dos lados.

Gracias a la exclusiva forma geométrica de las plaquitas reversibles, el filo no se debilita con la perforación.

Datos de aplicación:

$a_{p\text{ máx}} = 12 \text{ mm}$.

$a_p = 10 \text{ mm}$ (recomendación).

Atención:

¡No apto para el fresado de ranurado completo!

Nota:

Contorneado: Valores de aplicación para $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 10 \text{ mm}$.

Radio angular: 0,8 mm

Avance f_z por diente: 0,16 mm

Clase: HB9535

Descripción técnica

Tipo	ST900
------	-------

Avance f_z por diente	0,16 mm
Radio angular	0,8 mm
Clase	HB9535
Tolerancia	K
Código ISO plaquita de corte	AN.U 120608
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar