



## Pikasyöttöjyrsin MFH Harrier reiällä kääntöterille SO..



### Tilaustiedot

Tilausnumero	222065 66/4S
GTIN	4960664719648
Tuoteluokka	250

### Kuvaus

#### Kuvaus:

MFH Harrier -pikasyöttöjyrsin mahdollistaa lyhyet työstöajat suurten syöttönopeuksien ja suurten lastuamissyvyyksien ansiosta. Kuperien leikkuusärmien ja hiontakulman yhdistelmä vähentää lastuamisvoimaa ja minimoi värinän.

#### Käyttö:

Työstöteho kasvaa taso-, tasku- ja urajyrsinnässä. Suuret ulkonemat upotusjyrsinnässä eivät aiheuta pienen lastuamisvoiman ansiosta ongelmia.

### Tekninen kuvaus

Kääntöterienkoko	14
Maksimaalinen lastuamissyvyys $a_{p,max}$	2 mm
Kiinnitysreiän $\emptyset$	27 mm
Kokonaispituus $L_{ges}$	50 mm
Terän $\emptyset D_c$	66 mm
Kääntö terän ruuvi	229719 (20IP, 4,5 Nm)

Ø D <sub>3</sub>	42 mm
suurin leikkuusyvyyys a <sub>p max</sub> käytettäessä LD-geometriaa	5 mm
Sopiva kääntöterä	SOMT..
Terien lkm Z	4
Sisäjähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä Ø D <sub>min</sub>	108 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D <sub>max</sub>	130 mm
Porrastuspituus L kun α <sub>max</sub>	41 mm
Porrastuskulma α <sub>max</sub>	0,5 astetta
Asetuskulma κ	10 astetta
Fz Helix	0,7
Varren muoto	reiällä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229719
----------------	--------