

**Sorvauskääntöterä DC.T 070204 viimeistelyyn****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260382 PR1225
GTIN	4960664713516
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,03 - 0,15 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö	50 - 150 m/min
lastunmurtaja	MFP-SK
Oheiskäyttö	P
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 110 m/min
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,05 - 2,5 mm
Pääkäyttöalue	M
Laji	PR1225
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM

ISO-koodi-kääntöterä	DCGT 070204
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	G
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä