


**Garant****Erittäin tarkka tarkkuussisämittausrakente, Mittausalue: 150-300mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	435190 150-300
GTIN	4045197726506
Tuoteluokka	41C

**Kuvaus****Malli:**

Tarkka kaksipistevertailumittauslaite, jousitettu keskitysliippa. **Kevyt**, vakaa rakenne **CFK-elementtien** ansiosta, vähäinen **lämpölaajeneminen** ja tehokas **korroosionsuoja**. Lämpösuoja pidikkeessä vähentää entisestään lämpötilan vaikutuksia. Tarkka, helposti käsiksi päästävä mittapulttituen siirto käyräsegmentin kautta. Kiinteillä, karkaistut teräskuulat sisältävillä mittauspäillä säädettävä Ø.

**Kuvaus mainosteksti:**

- **Kevyt, vakaa rakenne CFK-elementtien ansiosta.**
- **Pieni lämpölaajeneminen.**
- **Parannettu korroosionsuoja.**

**Käyttö:**

Reikien pyöreiden ja lieriömäisyyden sekäsisäprofiilien tarkkaan mittaamiseen.

**Toimituksen sisältö:**

Tarkkuus-sisämittausrakente täydellisenä puukotelossa (ilman mittakelloa).

**Erikoistarvike:**

Tarkkuusmittakello nro 434674, induktiivinen tarkkuusmittakello nro 434670, mittakello vasemmalle etenevällä asteikolla nro 434807 koko 10, digitaalinen mittakello 434322, asetusrenkaat nro 484030.

**Huomautus:**

Tarkkuusmittakelloja käytettäessä tarvitaan lisäksi jatke nro 434920 koko 10 tai mitta-anturi nro 434900 koko 16.

## Tekninen kuvaus

Mittauspäiden lkm	11
Mittauskiekkojen lkm	3
Mittaussyvyys	178 mm
Toistotarkkuus ilman mittakelloa	1 µm
Mittausalue	150 - 300 mm
Keskiöintilautasen leveys	85 mm
Standardi	Tehdasnormi
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	C4
Tuotetyyppi	2-pistetarkkuussisämittauslaite

## Palvelut

KalibrointiTarkkuussisämittauslaite (rakenne B + C) enimmäismittausalue 800 mm	023210 800
---	------------

## Tarvikkeet

Adapteri 2-piste-reiänmittauslaitteet 1 kpl Tyyppi 90-300	439914 90-300
Teräsanturi Tyyppi 16	434900 16
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 10 mm	434920 10
Tarkkuusmittakelloiskunkestävä Mittausalue / Kotelon Ø 1/58 mm	433090 1/58
Mittakelloiskunkestävä Mittausalue / Kotelon Ø 10/58 mm	432110 10/58