


Garant**Erittäin tarkka tarkkuussisämittausslaite, Mittausalue: 50-150mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	435190 50-150
GTIN	4045197726391
Tuoteluokka	41C

Kuvaus**Malli:**

Tarkka kaksipistevertailumittausslaite, jousitettu keskitysliippa. **Kevyt**, vakaa rakenne **CFK-elementtien** ansiosta, vähäinen **lämpölaajeneminen** ja tehokas **korroosionsuoja**. Lämpösuoja pidikkeessä vähentää entisestään lämpötilan vaikutuksia. Tarkka, helposti käsiksi päästävä mittapulttituen siirto käyräsegmentin kautta. Kiinteillä, karkaistut teräskuulat sisältävillä mittauspäillä säädettävä Ø.

Kuvaus mainosteksti:

- **Kevyt, vakaa rakenne CFK-elementtien ansiosta.**
- **Pieni lämpölaajeneminen.**
- **Parannettu korroosionsuoja.**

Käyttö:

Reikien pyöreiden ja lieriömäisyyden sekäsisäprofiilien tarkkaan mittaamiseen.

Toimituksen sisältö:

Tarkkuus-sisämittausslaite täydellisenä puukotelossa (ilman mittakelloa).

Erikoistarvike:

Tarkkuusmittakello nro 434674, induktiivinen tarkkuusmittakello nro 434670, mittakello vasemmalle etenevällä asteikolla nro 434807 koko 10, digitaalinen mittakello 434322, asetusrenkaat nro 484030.

Huomautus:

Tarkkuusmittakelloja käytettäessä tarvitaan lisäksi jatke nro 434920 koko 10 tai mitta-anturi nro 434900 koko 16.

Tekninen kuvaus

Toistotarkkuus ilman mittakelloa	1 µm
Mittaussyvyys	178 mm
Mittauspäiden lkm	11
Mittausalue	50 - 150 mm
Mittauskiekkojen lkm	3
Keskiöintilautasen leveys	42,3 mm
Standardi	Tehdasnormi
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	C4
Tuotetyyppi	2-pistetarkkuussisämittauslaite

Palvelut

KalibrointiTarkkuussisämittauslaite (rakenne B + C) enimmäismittausalue 160 mm	023210 160
---	------------

Tarvikkeet

Adapteri 2-piste-reiänmittauslaitteet 1 kpl Tyyppi 35-90	439914 35-90
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 10 mm	434920 10
Teräsanturi Tyyppi 16	434900 16
Tarkkuusmittakelloiskunkestävä Mittausalue / Kotelon Ø 1/58 mm	433090 1/58
Mittakelloiskunkestävä Mittausalue / Kotelon Ø 10/58 mm	432110 10/58