

Garant

Hiomatuppilo (Erikoisrae), Karkeus 320, Hiomatuppilon Ø, pituus, muoto: 1319G

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	553056 1319G
GTIN	4062406123277
Tuoteluokka	51E

Kuvaus**Malli:**

Suuri tehokkuus ja nopea materiaalinpoisto **optimoidun hiomarae/sideaineliimauksen ansiosta.**

Erikoiskorundi (A) pintasidoksella yleiskäyttöön työkalujen ja muottien valmistuksessa.

Käyttö:

Saumattomat hiomatuppilot asetetaan kumirungon päälle, ja ne pysyvät pyörivässä koneessa tukevasti paikoillaan keskipakovoiman ansiosta. **Hiomatuppiloiden vaihto käy nopeasti ja helposti** (käännetään auki/kiinni urien suuntaisesti).

Huomautus:

Yhteensopiva vain ylihiottujen hiomatuppilonpitimien nro 553100 kanssa.

Tekninen kuvaus

Suositteltu kierrosluku	16000 min ⁻¹
Hiomatuppilon Ø	13 mm
Muoto	G

Hiomatuppilon pituus	19 mm
Hioma-aine	Korundi-hiomarae (A)
Hioma-aineen lyhenne	A
Rakeisuus	320
Tuotenimen määrite	Karkeus 320
Tuotetyyppi	Hiomatuppilo

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	soveltuu		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	sopii rajoituksin		
puu	sopii rajoituksin		
Uni	soveltuu		
kuiva	soveltuu		