

Garant**Timanttikaralaitat galvaaniset D126, D, Muoto: T1005****Tilaustiedot**

Tilausnumero	552700 T1005
GTIN	4045197726681
Tuoteluokka	51E

Kuvaus**Malli:**

Tarkkuushiotut aihiot, **timanttipinnoite**. Erittäin tehokkaasti lastuava ja kestävä, **galvaaninen nikkelisidos**.

Käyttö:

Käsi käyttöön teollisuusroboteissa tai sisäpyörö- ja CNC-hiomakoneissa reikien, säteiden ja muotojen **viimeistelyhiontaan** sekä **purseenpoistoon ja viistämiseen**.

Kovametallille, tekniselle keramiikalle, harmaa- ja pallografiittivalulle, lasille, CFK/GFK:lle.

Suosittelut kehänopeudet: Timantti kuivana 8–18 m/s, Timantti märkänä 15–25 m/s.

Huomautus:

Timanttikovasimet - katso alk. nro 559000; timanttiviilat alk. nro 529150.

Hioma-aineen lyhenne: D

Muodon kuvaus: Kuppi

Pään Ø: 10 mm

Pään pituus: 5 mm

Kokonaispituus: 55 mm

Varren Ø: 6 mm

Kulmatulkki: 30 astetta

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	55 mm
Pään Ø	10 mm
Kulmatulkki	30 astetta
Muodon kuvaus	Kuppi
Varren Ø	6 mm
Pään pituus	5 mm
Hioma-aine	timantti
Hioma-aineen lyhenne	D
Tuotetyyppi	Karalaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Kovametalli	soveltuu	15-20 m/s	
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu	15-20 m/s	
kivi	soveltuu	15-20 m/s	
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		