



Katkaisulaikka CUBITRON™ II KAPEA, Kiekon Ø: 230mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	563320 230
GTIN	5902658654633
Tuoteluokka	53M

Kuvaus

Malli:

Erittäin hyvä lastuamisteho ja kestoaika **tarkkuusmuotoillun keramiikkarakeen ansiosta Cubitron™ II** -tuotteissa.

Erittäin suuri käyttömukavuus hyvin pehmeän ja voimia säästävän katkaisuleikkuun ansiosta.

Käyttö:

Nopeaan ja vähäpurseiseen työstöön, vähän lämpörasitusta ja helppo sekä ergonominen työstöprosessi.

Tarkkaan katkaisuun sähkö- ja paineilmakulmahiomakoneilla, joiden kehänopeus v_c on enintään 80 m/s.

Erittely:

A36S-BF.

Huomautus:

Laikan vahvuuden on oltava vähintään 20 % leikattavaa materiaalia suurempi.

Tekninen kuvaus

Porauksen Ø	22,23 mm
Laikan leveys	2 mm

Enimmäiskierrosluku	6600 min ⁻¹
Muoto	41
Muodon kuvaus	suora
Koostumus	A36S-BF
Kiekon Ø	230 mm
Sarja	Cubitron™ II
Paksuudelle	6 - 10 mm
Hioma-aine	Cubitron™ II
Hioma-aineen lyhenne	Keramiikka
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
suositeltu hiontakulma	90 astetta
optimoitu materiaalille	INOX
optimoitu materiaalille	Teräs
Käyttökone	Kulmahiomakone
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Katkaisulaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	sopii rajoituksin		
CuZn	sopii rajoituksin		

Muovi, lasikuitumuovi	sopii rajoituksin
kuiva	soveltuu

Tarvikkeet

Kiinnityslaikkapari Laikan Ø 76 mm	563990 76
------------------------------------	-----------