



Holkkiavainsarja 1/4", nelikulmainen 19 osaa, Tyyppi: 6



Tilaustiedot

Tilausnumero	630166 6
GTIN	4018754261512
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien **DIN 3122 / 3123 mukaiset; avainhylsy** standardin **DIN 3124 mukaiset**. Sisä- / ulkonelikulmat standardin **DIN 3120 mukaiset**.

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M2 - M8.

Raaka-aine:

Kromiterässeosta, kromattu.

Toimituksen sisältö:

Hylsy - 6-kulmaiset: 13 kpl nro 631000 koot 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

T-väännin: 1 kpl nro 633000 koko 116

Käsikahva: 1 kpl nro 632800 koko 150

Jatkokappaleet: 2 kpl nro 632400 koot 50; 150

Murrosnivel: 1 kpl nro 633500 koko 1/4

Räikkä: 1 kpl nro 632000 koko 1/4

säilytys: ABS-muovilaatikko

Korkeus: 57 mm

Vääntönelikulma: 1/4 tuuma

Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain: 3,5-13 mm

Tekninen kuvaus

Vääntönelikulma	1/4 tuuma
-----------------	-----------

Osien määrä	19
Irrotusprofiili	6-kulmainen holkkiavain
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain	3,5-13 mm
Pituus	227 mm
Leveys	131 mm
Korkeus	57 mm
Tuotetyyppi	Holkkiavain

Tarvikkeet

Kuusiohylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 5,5 mm	631000 5,5
Kuusiohylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 13 mm	631000 13
Kuusiohylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 3,5 mm	631000 3,5
Kuusiohylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 12 mm	631000 12
Jatkokappale, 1/4" Kokonaispituus 150 mm	632400 150
Käsikahva, 1/4 tuumaa Kokonaispituus mm	632800
Kuusiohylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 5 mm	631000 5
Murrosnivel, 1/4 tuumaa Tyyppi	633500
Kuusiohylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 10 mm	631000 10
Kuusiohylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 4 mm	631000 4
Kuusiohylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 4,5 mm	631000 4,5
Kuusiohylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 6 mm	631000 6
Jatkokappale, 1/4" Kokonaispituus 50 mm	632400 50
Kuusiohylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 9 mm	631000 9
Kuusiohylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 11 mm	631000 11
Räikkä, suunnanvaihdin, 1/4" Tyyppi	632000
T-väännin, 1/4 tuumaa Kokonaispituus mm	633000
Kuusiohylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 7 mm	631000 7
Kuusiohylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 8 mm	631000 8

