


Garant**Upotusjyrsin 93°, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 40/3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	211807 40/3
GTIN	4045197715036
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Suurempi työkalun jäykkyys kääntöterän ja teränpaikan kierteisen kiinnityksen avulla.

Käyttö:

Ehkäisee lastujen juuttumista erityisesti jyrsittäessä syviä koloja.

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 5,7 käytetään terän nro 674252 koko 20IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L_{ges}	55 mm
Terän Ø D_c	40 mm
Sopiva kääntöterä	VCG. 2205
Kääntöterä-ruuvisarja	219800 (20IP; 5,7 Nm)
KiinnitysreiänØ	16 mm
Terien lkm Z	3
Porrastuspituus L kun α_{max}	30,34 mm
Pyöröporausjyrsintä a_p	8 mm

Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	78 mm
Porrastuskulma α_{\max}	5,65 astetta
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	74 mm
$\varnothing D_3$	34 mm
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	93 astetta
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Upotusjyrsin

Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219800
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 10IP	674252 10IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 5,7 Nm	211750 5,7