

Garant**Upotusjyrsin 93°, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 32/4mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 211852 32/4 |
| GTIN | 4045197715135 |
| Tuoteluokka | 210 |

Kuvaus**Malli:**

Suurempi työkalun jäykkyys kääntöterän ja teränpaikan kierteisen kiinnityksen avulla. Pidennettävissä haluttuun pituuteen kierrelitännän avulla.

Käyttö:

Ehkäisee lastujen juuttumista erityisesti jyrsittäessä syviä koloja.

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 0,9 käytetään terän nro 674252 koko 7IP kanssa.

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Kiinnityskierre M | M16 |
| Terän Ø D _c | 32 mm |
| Sopiva kääntöterä | VDGT 11T2.. |
| Kääntöterä-ruuvisarja | 219801 (7IP; 0,9 Nm) |
| Kokonaispituus L _{ges} | 42 mm |
| Ø D ₂ | 28,7 mm |
| Ø D ₁ h6 | 17 mm |
| Terien lkm Z | 4 |

| | |
|--------------------------------------------|---------------|
| Porrastuspituus L kun α_{\max} | 28,4 mm |
| Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$ | 62 mm |
| Pyöröporausjyrsintä a_p | 3,5 mm |
| Porrastuskulma α_{\max} | 3,02 astetta |
| Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$ | 62 mm |
| $\varnothing D_3$ | 30 mm |
| varren malli | Kierteellinen |
| Asetuskulma κ | 93 astetta |
| Jyrsintäkäyttö | Parrastus |
| Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet |
| Sisäjähdytys | kyllä |
| Lastuamisstrategia | MTC |
| Työkalun vaihto | PowerCard |
| Tuotetyyppi | Upotusjyrsin |

Tarvikkeet

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 0,9 Nm | 211750 0,9 |
| Kääntöteräruuvisarja 10 osaa | 219801 |
| PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 7IP | 674252 7IP |