

Garant**Upotusjyrsin 93°, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 63/4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	211807 63/4
GTIN	4045197715050
Tuoteluokka	210

Kuvas**Malli:**

Suurempi työkalun jäykkyys kääntöterän ja teränpaikan kierteisen kiinnityksen avulla.

Käyttö:

Ehkäisee lastujen juuttumista erityisesti jyrsittäessä syviä koloja.

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 5,7 käytetään terän nro 674252 koko 20IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Kokonaispituus L_{ges}	55 mm
KiinnitysreiänØ	22 mm
Sopiva kääntöterä	VCG. 2205
Terän Ø D_c	63 mm
Terien lkm Z	4
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{min}	120 mm

Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	124 mm
Pyöröporausjyrsintä a_p	10 mm
Porrastuskulma α_{\max}	3,22 astetta
Porrastuspituus L kun α_{\max}	53,34 mm
$\varnothing D_3$	57 mm
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	93 astetta
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Upotusjyrsin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 10IP	674252 10IP
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219800
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 5,7 Nm	211750 5,7