

Garant**Konekierretappi, nitrattu, MF: 10X1,25****Tilaustiedot**

Tilausnumero	132880 10X1,25
GTIN	4062406087883
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Etu:**

Harmaavalun **kuiватыöstöön** – jäädytysvoiteluaineen käyttö ei ole tarpeen. Nitrattujen pintojen ansiosta kestää erityisen hyvin kulumista.

Huomautus:

4 särmää.

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 374

Toleranssiluokka: ISO 2X 6HX

Kierteennousu: 1,25 mm

Kokonaispituus L: 90 mm

varren Ø D_s: 7 mm

Varren nelikulmio □: 5,5 mm

Alkureiän Ø: 8,8 mm

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	90 mm
Standardi	DIN 374
Kierretyyppi	MF
Lastu-urien määrä	4
Terien lkm Z	4
Alkureiän Ø	8,8 mm
Kierteen Ø	10 mm

Kierteen syvyys	30 mm
Kierteennousu	1,25 mm
Lastuava aine	HSS E
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
varren $\varnothing D_s$	7 mm
Varren nelikulmio \square	5,5 mm
Kierteen koko	M10 \times 1,25
Pinnoitus	nitratu
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD pohjareiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalan tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirenas	valkoinen
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
GG	soveltuu	13 m/min	K
GGG	sopii rajoituksin	9 m/min	K
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		