

Garant
Feedking-pikasyöttöjyrsin, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 42/6mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	212905 42/6
GTIN	4045197715326
Tuoteluokka	210

Kuvaus
Malli:

Dynaamisesti vaikuttava terän muoto erittäin nopeaan syöttöön. Äärimmäisen tasainen käynti **itsestabiloituvan kääntöterän asettumisen ansiosta. Optimoitu geometria** vähentää lastuamisvoimaa, joten **pääkaran rasitus pienenee.**

Etu:

Erittäin taloudellinen **erittäin vahvojen, nelileikkuisten** kääntöterien ansiosta.

Huomautus:

Kun käytetään jatkeita, on aina käytettävä sisäjähdytystä. GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 2,2 käytetään** terän nro **674252 koko 9IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	XD.. 070308
Ø D ₂	28,7 mm
Ø D ₁ h ₆	17 mm
Ø D ₃	29 mm
Terän Ø D _c	42 mm
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	0,85 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219810 (9IP; 2,2 Nm)

Kiinnityskierre M	M16
Kokonaispituus L_{ges}	42 mm
Terien lkm Z	6
Sisäjähdytys	kyllä
Porrastuspituus L kun α_{max}	28 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{min}$	71 mm
Pyöröporausjyrsintä a_p	0,85 mm
Porrastuskulma α_{max}	0,61 astetta
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{max}$	82 mm
Sarja	FeedKing
varren malli	Kierteellinen
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Terien jako	epätasainen
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219810
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 9IP	674252 9IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2