



Timantti-kuppihiomalaikka STARTEC XP-P H×S×K (mm), 100×20×20, Tyyppi: D64



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 597964 D64 |
| GTIN | 9003172004631 |
| Tuoteluokka | 53Y |

Kuvaus

Malli:

Erittäin tehokkaat kuppihiomalaikat timanttipinnoitteella metallipohjalla, parannettu kestävyys ja optimoitu timanttirakeen sidontakyky. Optimaalisella raesidontayhdistelmällä aikaansaatu leikkuuvoiman vähennys mahdollistaa **erittäin hyvän hionatuloksen** ja **syöttönopeuden**. Suuri reunalujuus parantaa **muototarkkuutta** myös suurilla syöttönopeuksilla ja **pidentää oikaisuvälejä** sekä takaa tasalaatuiset pinnat. **Tekniset tiedot: D64BXP-P STARTEC XP-P.**

Käyttö:

Lastuavien, pyörivien TKM-työkalujen suurtehoionta (urahionta). Märkähiontaan öljyn (suositus) tai emulsion/veden avulla.

Muoto: 12V9

Hiomakerroksen korkeus X: 10 mm

Hioma-aineen lyhenne: D

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------|-----|
| Rakeisuus | D64 |
|-----------|-----|

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Hioma-aineen lyhenne | D |
| Koostumus | D64BXP-P STARTEX XP-P |
| Hioma-aine | timantti |
| Muoto | 12V9 |
| Laikan Ø D | 100 mm |
| Laikan leveys T | 20 mm |
| Tuotenimen määrite | 100×20×20 |
| Reiän Ø H | 20 mm |
| Hiomakerroksen leveys W otsapuoli | 3 mm |
| Hiomakerroksen korkeus X | 10 mm |
| Tuotetyyppi | Kuppihiomalaikka |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|-----------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Kovametalli | soveltuu | | |
| Muovi, lasikuitumuovi | sopii rajoituksin | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |