

**Garant****Pyörivä keskiökärki vaihtopäälle, Tyyppi: HSK50****Tilaustiedot**

Tilausnumero	320617 HSK50
GTIN	4062406127244
Tuoteluokka	31Z

**Kuvaus****Malli:**

- **Jousitettu malli aksiaaliseen pituuden tasaukseen työstön aikana.**
- **Kokonaan karkaistu ja hiottu. Kestovoitelun ansiosta huoltovapaa.**
- **Erikoistiiviste estää lian ja jäähdytysnesteen tunkeutumisen laakereihin.**

**Kuvaus:**

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.

Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

**Käyttö:**

Joustava käyttö vaihdettavien päiden ansiosta. Yleiskäyttöön CNC-koneiden revolvereissa ja vastakaroissa.

**Erikoistarvike:**

Vaihdettavat päät nro 320625.

**Huomautus:**

Hylsyjen vaihto avaintasolla kiertämällä vastasuuntaan.

**Tekninen kuvaus**

Joustoliike	3 mm
Sopii värikoodiin	K12

Kokonaispituus L	120 mm
Rungon Ø D	44 mm
varren Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Pyörintävirhe	0,01 mm
Enimmäiskierrosluku	3000 min <sup>-1</sup>
Hyötypituus L <sub>1</sub>	95 mm
Työkappaleen paino	300 kg
Sovitin	HSK 50
Tuotetyyppi	Keskityskärki