

Garant**Pyörivä keskiökärki vaihtopäälle, Tyyppi: HSK40****Tilaustiedot**

Tilausnumero	320617 HSK40
GTIN	4062406127237
Tuoteluokka	31Z

Kuvaus**Malli:**

- **Jousitettu malli aksiaaliseen pituuden tasaukseen työstön aikana.**
- **Kokonaan karkaistu ja hiottu. Kestovoitelun ansiosta huoltovapaa.**
- **Erikoistiiviste estää lian ja jäähdytysnesteen tunkeutumisen laakereihin.**

Kuvaus:

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.

Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

Käyttö:

Joustava käyttö vaihdettavien päiden ansiosta. Yleiskäyttöön CNC-koneiden revolvereissa ja vastakaroissa.

Erikoistarvike:

Vaihdettavat päät nro 320625.

Huomautus:

Hylsyjen vaihto avaintasoilla kiertämällä vastasuuntaan.

Tekninen kuvaus

Sopii värikoodiin	K12
Kokonaispituus L	115 mm

Hyötypituus L ₁	95 mm
varren Ø D ₁	12 mm
Joustoliike	3 mm
Työkappaleen paino	300 kg
Rungon Ø D	44 mm
Enimmäiskierrosluku	3000 min ⁻¹
Pyörintävirhe	0,01 mm
Sovitin	HSK 40
Tuotetyyppi	Keskityskärki