

Garant**Pyörivä sorvinkärki SlimLine 60° / 30°, Morsekartio: 2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	320643 2
GTIN	4062406127268
Tuoteluokka	31Z

Kuvaus**Malli:**

- **Tarkkuusmalli, lisäjäykkyys kiinnityksessä.**
- **Tarkkamitoitukset rullalaakerit hyvän pyörintätarkkuuden saavuttamiseksi.**
- **Kestovoitelun ansiosta huoltovapaa.**
- **Erikoistiivistys estää epäpuhtauksien ja jäähdytysnesteen pääsyn laakereihin.**
- **Karkaistu ja hiottu morsekartioversi.**
- **Pidennetty kärki, kärkikulma 60 / 30°.**
- **Työntökierre ja työntömutteri.**
- **Sopii erinomaisesti kierteiden ja hammastuksen valmistukseen.**

Kuvaus:

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.

Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

Etu:

Työntömutteri poistettavissa etusuunnassa, siten ei häiriömuotoja työstöprosessissa.

Käyttö:

Pienten ja kaikkein pienimpien osien työstö, esim. optimaalinen pääsy tasopintaan kierteen työstössä.

Toimituksen sisältö:

Sisältää työntömutterin.

Rungon Ø D: 26 mm

Kokonaispituus L: 123 mm

Hyötypituus B: 59 mm

suurin kärjen Ø 60° A: 6 mm

suurin kärjen Ø 30° A: 12 mm

Suurin pyörintävirhe: 0,005 mm

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	123 mm
Työkappaleen paino	850 kg
Enimmäiskierrosluku	6000 min ⁻¹
Suurin pyörintävirhe	0,005 mm
Hyötypituus B	59 mm
suurin kärjen Ø 60° A	6 mm
Morsekartio	MK2
Kärjen pituus C	21 mm
Rungon Ø D	26 mm
suurin kärjen Ø 30° A	12 mm
Malli	irrotusmutteri
Tuotetyyppi	Keskityskärki