



Kitkapora alumiinille, AluDrill-erikoispora, Kierrekoolle M: M4



Tilaustiedot

Tilausnumero	082745 M4
GTIN	2050001777843
Tuoteluokka	04D

Kuvaus

Malli:

Erityinen Hart Carbon -pinnoitettu kitkapora **alkureikiä varten valmisteltaessa kierteitystä alumiiniin**. Pinnoitetut alumiiniprofiilit voidaan työstää katkaisuainetta käyttämättä ilman pelkoa maalin palamisesta ja naarmuuntumisesta. Geometria ja erittäin tasainen pinnoite ehkäisevät värinää ja melua sekä materiaalin kiinnihitsautumista.

Kuvaus:

Kierrosluku ja kitkakuumeneminen aiheuttaa paikallista kitkakuumenemista, joka pehmentää kaiken tyyppiset metallimateriaalit. Näin saadaan aikaan muutamassa sekunnissa suljettuja läpivientejä moniin materiaalinlujuuksiin ilman lastuja.

Kitkapora synnyttää KM-monikulmamuodon avulla hankauslämpöä, joka pehmentää kaiken tyyppiset metallimateriaalit. Näin saadaan aikaan muutamassa sekunnissa suljettuja läpivientejä moniin materiaalinlujuuksiin ilman lastuja.

Etu:

- **Suuri kustannusten ja ajan säästö verrattuna tavanomaisiin työtappoihin (esim. kiristysmutterit).**
- **Ei lastuja eikä roskaa, korvaa niitti-, hitsaus- ja itsevarmistavat mutterit.**
- **Vankka pohja kierteille, joihin kohdistuu suuria vetovoimia.**
- **Kaikille käytössä oleville materiaalin lujuuksille ja kierremitoille (kierre DIN 13).**

Huomautus:

Muita malleja ja valikoimia erikoistarkoituksiin (esim. ohutlevyille) voidaan toimittaa pyynnöstä.

Sopivat kierretapit nrosta 139115 alkaen.

Alkureiän Ø: 3,6 mm

Varren Ø: 8 mm

Maksimaalinen materiaalin lujuus: 3,5 mm

Suosittelut käyttöteho: 1,5 kW

Suosittelut kierrosluku: 4000 - 8000 min⁻¹

Tekninen kuvaus

Kierrekoolle M	M4
Suosittelun kierrosluku	4000 - 8000 min ⁻¹
Suosittelun käyttöteho	1,5 kW
Alkureiän Ø	3,6 mm
Maksimaalinen materiaalin lujuus	3,5 mm
Varren Ø	8 mm
Tuotetyyppi	Kitkaporat

Tarvikkeet

Valssaava konekierretappi ilman voitelu-uria HSSE-PM 6HX M M4	139115 M4
---	-----------