



## Kitkapora alumiinille, AluDrill-erikoispora, Kierrekoolle M: M10



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 082745 M10    |
| GTIN         | 2050001777881 |
| Tuoteluokka  | 04D           |

### Kuvaus

#### Malli:

Erityinen Hart Carbon -pinnoitettu kitkapora **alkureikiä varten valmisteltaessa kierteitystä alumiiniin**. Pinnoitetut alumiiniprofiilit voidaan työstää katkaisuainetta käyttämättä ilman pelkoa maalin palamisesta ja naarmuuntumisesta. Geometria ja erittäin tasainen pinnoite ehkäisevät värinää ja melua sekä materiaalin kiinnihitsautumista.

#### Kuvaus:

Kierrosluku ja kitkakuumeneminen aiheuttaa paikallista kitkakuumenemista, joka pehmentää kaiken tyyppiset metallimateriaalit. Näin saadaan aikaan muutamassa sekunnissa suljettuja läpivientejä moniin materiaalinlujuuksiin ilman lastuja.

Kitkapora synnyttää KM-monikulmamuodon avulla hankauslämpöä, joka pehmentää kaiken tyyppiset metallimateriaalit. Näin saadaan aikaan muutamassa sekunnissa suljettuja läpivientejä moniin materiaalinlujuuksiin ilman lastuja.

#### Etu:

- **Suuri kustannusten ja ajan säästö verrattuna tavanomaisiin työtappoihin (esim. kiristysmutterit).**
- **Ei lastuja eikä roskaa, korvaa niitti-, hitsaus- ja itsevarmistavat mutterit.**
- **Vankka pohja kierteille, joihin kohdistuu suuria vetovoimia.**
- **Kaikille käytössä oleville materiaalin lujuuksille ja kierremitoille (kierre DIN 13).**

#### Huomautus:

Muita malleja ja valikoimia erikoistarkoituksiin (esim. ohutlevyille) voidaan toimittaa pyynnöstä.

**Sopivat kierretapit nrosta 139115 alkaen.**

Alkureiän Ø: 9 mm

Varren Ø: 14 mm

Maksimaalinen materiaalin lujuus: 6 mm

Suosittelut käyttöteho: 2 kW

Suosittelut kierrosluku: 4000 - 8000 min<sup>-1</sup>

## Tekninen kuvaus

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Suosittelun kierrosnopeus        | 4000 - 8000 min <sup>-1</sup> |
| Maksimaalinen materiaalin lujuus | 6 mm                          |
| Kierrekoolle M                   | M10                           |
| Suosittelun käyttöteho           | 2 kW                          |
| Alkureiän Ø                      | 9 mm                          |
| Varren Ø                         | 14 mm                         |
| Tuotetyyppi                      | Kitkaporat                    |

---

## Tarvikkeet

|   |            |
|---|------------|
| Valssaaava konekierretappi ilman voitelu-uria HSSE-PM 6HX M M10 | 139115 M10 |
|---|------------|