

**CNMM 1204XL, Laji: PR015S****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250489 PR015S
GTIN	4960664837731
Tuoteluokka	25E

**Kuvaus**

CNMM 1204XL PR015S Laji: PR015S  
lastunmurtaja: SX  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Syöttö  $f$ : 0,15 - 0,45 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 25 - 70 m/min

**Tekninen kuvaus**

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	25 - 70 m/min
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 4 mm
Pääkäyttöalue	S
Syöttö $f$	0,15 - 0,45 mm/kierr,
Lastuava aine	KM
lastunmurtaja	SX
Laji	PR015S

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pinnoitus	Megacoat Hard
ISO-koodi-kääntöterä	CNMM 1204XL
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Aluslevy	259031 15
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä