

Garant**CCGW 060204 FN, MKD, Lastuamissärmän malli: NS****Tilaustiedot**

Tilausnumero	265900 NS
GTIN	4062406095482
Tuoteluokka	21L

Kuvaus**Malli:**

MKD - monokristallitimantti, laseroidut leikkaussärvät. Viiste synteettisille materiaaleille (PMMA, POM, akryyli jne.).

Käyttö:

Pintojen hienotyöstöön.

Suositus:

Parhaisiin tuloksiin päästään käyttämällä GARANT Master eco -järjestelmää. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös kaikki sopivia ISO-kiinnityspitimiä ja -sisäSORVAUSPITIMIÄ.

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 1400 m/min
Lastuamissärmän malli	NS
Lastuava aine	MKD
Laji	MKD
Syöttö f	0,005 - 0,4 mm/kierr,

Koneistusehto	jatkuva
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuamissyvyys a _p	0,01 - 0,2 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
ISO-koodi-kääntöterä	CCGW 060204 FN
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Tuotenimen määrite	MKD
Jälkiteroitusmahdollisuus	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä