

Garant**CCGW 060204 FN, MKD, Lastuamissärmän malli: NK****Tilaustiedot**

Tilausnumero	265900 NK
GTIN	4062406095499
Tuoteluokka	21L

Kuvaus**Malli:**

MKD - monokristallitimantti, laseroidut leikkaussärmät. Viiste lyhytlastuisille ei-rautametalleille.

Käyttö:

Pintojen hienotyöstöön.

Suositus:

Parhaisiin tuloksiin päästään käyttämällä GARANT Master eco -järjestelmää. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös kaikki sopivia ISO-kiinnityspitimiä ja -sisäorsauspitimiä.

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 1000 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamissärmän malli	NK
Lastuamissyvyys a_p	0,01 - 0,2 mm
Laji	MKD

Syöttö f	0,005 - 0,08 mm/kierr,
Lastuava aine	MKD
Pinnoitus	pinnoittamaton
ISO-koodi-kääntöterä	CCGW 060204 FN
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Tuotenimen määrite	MKD
Jälkiteroitusmahdollisuus	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä