



**VIB-STAR-tarkkuushiomalaikka CBN H×S×K (mm) B126, 350×20×127,
Pinnoitteen paksuus X: 3mm**



Tilaustiedot

Tilausnumero	592030 3
GTIN	9003173021385
Tuoteluokka	53Y

Kuvaus

Malli:

Uusimman tekniikan mukaiset, voimakkaasti hankaavilla hioma-aineilla (CBN tai timantti), sideaineena keinohartsi, päällystetyt taso- ja ulkopyöröhiomalaikat. Erittäin kova, **värinätasoltaan optimoitu VIB-STAR-hiomalaikan runko** mahdollistaa **tehokkaan vaimennuksen** ja näin rauhallisen ja tasaisen hiomaprosessin sekä erinomaisen pinnanlaadun.

- **Teho kasvaa huomattavasti (G-kerroin) verrattuna tavanomaisiin hioma-aineisiin.**
- **Rungon värinää vaimentava rakenne pidentää käyttöikää huomattavasti.**
- **Jatkuva itseteroittuvuus tasaisen tehonkulutuksen ja jaksoittaisten teroitusvaiheiden välttämisen ansiosta.**

CBN-pinnoite **pitkälastuisten, Fe-pitoisten materiaalien**, esim. karkaistut, runsasseosteiset kromiteräkset ja HSS-materiaalit (sis. pulverimetallilaadut) sekä nikkelipohjaiset seokset, tehokkaaseen hiontaan.

Käyttö:

- **Soveltuu kaikille materiaaleille, joiden kovuus on vähintään n. 58 HRC (kannattavuusraja).**
- **Taso- ja ulkopyöröhiontaan (pitkittäishionta, suora pistohionta).**

- Kaikkiin tavallisiin hiomakoneisiin muotin- ja työkalunvalmistuksessa sekä koneenrakennuksessa, esim. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Hotz, Jones & Shipman.
- Emulsio-/hiontaöljyjäähdytys pakollinen.
- Voimakkaasti hiovista CBN-/timanttihiomalaikoista käytetään aina enintään puolikasta laikanleveyttä verrattuna perinteisiin hiomalaikkoihin.

Erittely:**B126C50B-VIB-STAR HSS****Huomautus:**

Nämä hiomalaikat voidaan oikaista ennen ensimmäistä hiontaa n. 0,02 mm:n avarruksella pehmyteräsharkossa. Vaihtoehtoisesti myös oikaisulaitteella 599600. Hiomalaikkojen teroitus (sidosaineiden avaus) hiomakivellä nro 599840.

Tekninen kuvaus

Hionta-menetelmä	ulkoympärys
Hionta-menetelmä	Tasohionta
Hioma-aine	kuutiohilainen boorinitridi
Hioma-aineen lyhenne	CBN
Koostumus	B126C50B-VIB-STAR HSS
Muoto	1A1
Laikan Ø D	350 mm
Laikan leveys T	20 mm
Tuotenimen määrite	350×20×127
Reiän Ø H	127 mm
Hiomakerroksen leveys U	20 mm
Hiomakerroksen korkeus X	3 mm
Tuotetyyppi	Hiomalaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin		
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin		

Teräs < 55 HRC	soveltuu
Teräs < 60 HRC	soveltuu
Teräs < 67 HRC	soveltuu
INOX	sopii rajoituksin
GG(G)	sopii rajoituksin
märkä enintään	soveltuu