

Garant**Sorvauskääntöterä CNMG 12040812 Esirouhintaan****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250141 HB725
GTIN	4062406095833
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	UNI
Syöttö f	0,05 - 0,8 mm/kierr,
lastunmurtaja	UM/UG
Lastuava aine	KM
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 250 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 4 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Laji	HB725
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pinnoitus	PVD
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 12040812

Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä