

**Garant****DCGW 11T304 FN, MKD, Lastuamissärmän malli: NL****Tilaustiedot**

Tilausnumero	265964 NL
GTIN	4062406096106
Tuoteluokka	21L

**Kuvaus****Malli:**

**MKD** - monokristallitimantti, laseroidut leikkaussärmät. Viiste pitkälastuisille ei-rautametalleille.

**Käyttö:**

Pintojen hienotyöstöön.

**Suositus:**

Parhaisiin tuloksiin päästään käyttämällä GARANT Master eco -järjestelmää. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös kaikki sopivia ISO-kiinnityspitimiä ja -sisäorsauspitimiä.

**Tekninen kuvaus**

Lastuamissyvyys a <sub>p</sub>	0,01 - 0,2 mm
Koneistusehto	jatkuva
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuamissärmän malli	NL
Laji	MKD
Lastuava aine	MKD

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	150 - 1600 m/min
Syöttö f	0,005 - 0,1 mm/kierr,
Pinnoitus	pinnoittamaton
ISO-koodi-kääntöterä	DCGW 11T304 FN
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Tuotenimen määrite	MKD
Jälkiteroitusmahdollisuus	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä