

**Garant****DCGW 070208 FN, MKD, Lastuamissärmän malli: NK****Tilaustiedot**

Tilausnumero	265952 NK
GTIN	4062406096090
Tuoteluokka	21L

**Kuvaus****Malli:**

**MKD** - monokristallitimantti, laseroidut leikkaussärmät. Viiste lyhytlastuisille ei-rautametalleille.

**Käyttö:**

Pintojen hienotyöstöön.

**Suositus:**

Parhaisiin tuloksiin päästään käyttämällä GARANT Master eco -järjestelmää. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös kaikki sopivia ISO-kiinnityspitimiä ja -sisäSORVAUSPITIMIÄ.

**Tekninen kuvaus**

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	80 - 1000 m/min
Lastuamissyvyys $a_p$	0,01 - 0,2 mm
Lastuava aine	MKD
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamissärmän malli	NK

Syöttö f	0,005 - 0,08 mm/kierr,
Laji	MKD
Pinnoitus	pinnoittamaton
ISO-koodi-kääntöterä	DCGW 070208 FN
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Tuotenimen määrite	MKD
Jälkiteroitusmahdollisuus	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä