

Garant**DCGW 11T308 FN, MKD, Lastuamissärmän malli: NL****Tilaustiedot**

Tilausnumero	265968 NL
GTIN	4062406096137
Tuoteluokka	21L

Kuvaus**Malli:**

MKD - monokristallitimantti, laseroidut leikkaussärmät. Viiste pitkälastuisille ei-rautametalleille.

Käyttö:

Pintojen hienotyöstöön.

Suositus:

Parhaisiin tuloksiin päästään käyttämällä GARANT Master eco -järjestelmää. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös kaikki sopivia ISO-kiinnityspitimiä ja -sisäorsauspitimiä.

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,005 - 0,1 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a _p	0,01 - 0,2 mm
Lastuamissärmän malli	NL
Lastuava aine	MKD
Koneistusehto	jatkuva
Laji	MKD

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 1600 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Pinnoitus	pinnoittamaton
ISO-koodi-kääntöterä	DCGW 11T308 FN
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Tuotenimen määrite	MKD
Jälkiteroitusmahdollisuus	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä