

Garant**DCGW 11T312 FN, MKD, Lastuamissärmän malli: NS****Tilaustiedot**

Tilausnumero	265972 NS
GTIN	4062406096175
Tuoteluokka	21L

Kuvaus**Malli:**

MKD - monokristallitimantti, laseroidut leikkaussärmät. Viiste synteettisille materiaaleille (PMMA, POM, akryyli jne.).

Käyttö:

Pintojen hienotyöstöön.

Suositus:

Parhaisiin tuloksiin päästään käyttämällä GARANT Master eco -järjestelmää. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös kaikki sopivia ISO-kiinnityspitimiä ja -sisäSORVAUSPITIMIÄ.

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 1400 m/min
Lastuamissärmän malli	NS
Laji	MKD
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	MKD

Koneistusehto	jatkuva
Lastuamissyvyys a_p	0,01 - 0,2 mm
Syöttö f	0,005 - 0,4 mm/kierr,
Pinnoitus	pinnoittamaton
ISO-koodi-kääntöterä	DCGW 11T312 FN
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Tuotenimen määrite	MKD
Jälkiteroitusmahdollisuus	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä