

**Garant****VCGW 110308 FN, MKD, Lastuamissärmän malli: NL****Tilaustiedot**

Tilausnumero	265984 NL
GTIN	4062406096229
Tuoteluokka	21L

**Kuvaus****Malli:**

**MKD** - monokristallitimantti, laseroidut leikkaussärmät. Viiste pitkälastuisille ei-rautametalleille.

**Käyttö:**

Pintojen hienotyöstöön.

**Suositus:**

Parhaisiin tuloksiin päästään käyttämällä GARANT Master eco -järjestelmää. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös kaikki sopivia ISO-kiinnityspitimiä ja -sisäorsauspitimiä.

**Tekninen kuvaus**

Lastuamissyvyys $a_p$	0,01 - 0,2 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	MKD
Laji	MKD
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	150 - 1600 m/min
Syöttö $f$	0,005 - 0,1 mm/kierr,

Koneistusehto	jatkuva
Lastuamissärmän malli	NL
Pinnoitus	pinnoittamaton
ISO-koodi-kääntöterä	VCGW 110308 FN
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Tuotenimen määrite	MKD
Jälkiteroitusmahdollisuus	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä