



TKM-tehopora Whistle-Notch DIN 6535 HE, TiN, Ø DC h7: 4,6mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	122640 4,6
GTIN	4045197394798
Tuoteluokka	12E

Kuvaus

Malli:

Paksu sydänosa ja erikoiskärkimuoto – siksi kärjen keskitystarkkuus on **erittäin hyvä**.

Suorat pääsärmit, kevyesti pyöristetyt särmit ja erityinen uramuoto tuottavat **lyhyitä lastuja**.

Huomautus:

Lastu-urien pituus $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

UUSI SUKUPOLVI SAATAVANA!

Suositteltu seuraajatuote on nro 122778.

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	2
Nimellis-Ø D _c	4,6 mm
Lastu-urien pituus L _c	36 mm
Varren toleranssi	h6
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm ²	0,14 mm/kierr,
Toleranssi, nimellis-Ø	h7
varren Ø D _s	6 mm
Kokonaispituus L	74 mm
Standardi	DIN 6537
suositeltu suurin porausvyvyys L ₂	29,1 mm
Pinnoitus	TiN
Lastuava aine	TKM

Malli	6xD
Kärkikulma	140 astetta
Varsi	DIN 6535 HE, h6
Sisäjäähditys	kyllä, 25 baaria
Värirenkas	vihreä
Tuotetyyppi	Kierukkapora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	240 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	110 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	90 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin	65 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin	30 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	35 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	30 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	30 m/min	S
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	soveltuu		
ilma	sopii rajoituksin		