

Garant**Viimeistelyjyrsin, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 52/7mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212542 52/7
GTIN	4062406098674
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Tarkkuusviimeistelyjyrsin takaa **erittäin korkean viimeistelylaadun**. Parannettu wiper-geometria varmistaa **työstöpinnan korkean laadun**. **Suuret limitykset ja korkeat syöttönopeudet** mahdollistavat **merkittävän ajansäästön**.

Käyttö:

Erinomainen työkalu muotinvalmistukseen.

Huomautus:

GARANT-momenttiruuviväännin TQ nro **211750 koko 3,8** terän nro **674252 koko 15IP**.

Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	219799 4 (15IP; 3,8 Nm)
Kokonaispituus L _{ges}	40 mm
Terän Ø D _c	52 mm
Terien lkm Z	7
Sisäjähdytys	kyllä

Sopiva kääntöterä	CPHX 09T3..
enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	3 mm
KiinnitysreiänØ	22 mm
varren malli	reiällä
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Terien jako	epätasainen
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin