

**Garant****HSS-keskiöpora A, pinnoittamaton, Kierteelle: M5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	111310 M5
GTIN	4062406101497
Tuoteluokka	11A

**Kuvaus****Malli:**

Keskiöporraspورا muodon A mukaiseen kierteiden alkureikien keskiöintiin.

**Yhdistettyyn** keskiöinnin, alkuviisteen ja alkureiän **tekemiseen yhdellä työvaiheella.**

Nimellis- $\varnothing D_c$ : 4,2 mm

$\varnothing D_1$  1. Porras viisteellä  $\pm 0,05$ : 5,3 mm

$\varnothing D_2$  2. porras: 10 mm

Porraskorkeus  $L_1$  1. porras: 13 mm

Porraskorkeus  $L_2$  2. porras: 15,1 mm

Työkappaleen  $\varnothing$ : 63–100 mm

**Tekninen kuvaus**

Syöttö f teräksessä $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,07 mm/kierr,
Terien lkm Z	2
Nimellis- $\varnothing D_c$	4,2 mm
varren $\varnothing D_s$	10 mm
Työkappaleen $\varnothing$	63–100 mm
Kokonaispituus L	67 mm
Porraskorkeus $L_1$ 1. porras	13 mm
Porraskorkeus $L_2$ 2. porras	15,1 mm
$\varnothing D_2$ 2. porras	10 mm
$\varnothing D_1$ 1. Porras viisteellä $\pm 0,05$	5,3 mm

Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 332/2
tyyppi	A
Toleranssi, nimellis-Ø	0 / -0,05
Upotuskulma	60 astetta
Leikkaussuunta	Oikea
Varsi	Lieriövarsi, h7
Sisäjäähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Keskiöporaus

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	65 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	65 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	60 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	28 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	30 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	30 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	9 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	7 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	7 m/min	M
GG(G)	soveltuu	28 m/min	K
CuZn	soveltuu	35 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		

