

**Garant****Pyörivä keskiökärki iskunvaimennus, Morsekartio: 4****Tilaustiedot**

Tilausnumero	321405 4
GTIN	4045197720955
Tuoteluokka	31Z

**Kuvaus****Malli:**

- **Kärkikulma 60°.**
- **Kärki jousitettu paineen ja pituuden tasoittamiseksi, iskunvaimennus.**
- **Kärki läpikarkaistua työkaluterästä, hiottu tarkasti laakeroinnin mukaan.**
- **Tarkka rullalaakerointi, voitelu koko käyttöikä varten.**
- **Akselin rengastiiviste estää epäpuhtauksien ja jäähdytysnesteen pääsyn laakereihin.**
- **Erittäin jäykkä rakenne, varressa lisälaakerointi.**
- **Koko työkalu karkaistu ja hiottu.**

Tarkka mitoitus.

**Kuvaus:**

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.

Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

**Käyttö:**

- **Iskumaisten rasiusten vaimentamiseen.**
- **Työkappaleiden pituudenvaihteluiden tasaamiseen.**
- **Käytettäväksi yhdessä vääntökärkien kanssa.**

Rungon Ø D: 68 mm

Hyötypituus B: 111 mm

Suurin kärjen Ø A: 35 mm

Suurin pyörintävirhe: 0,005 mm

Enimmäiskierrosluku: 4000 min<sup>-1</sup>

Työkappaleen paino: 600 kg

## Tekninen kuvaus

Hyötypituus B	111 mm
Suurin kärjen Ø A	35 mm
Työkappaleen paino	600 kg
Rungon Ø D	68 mm
Suurin pyörintävirhe	0,005 mm
Enimmäiskierrosluku	4000 min <sup>-1</sup>
Morsekartio	MK4
Tuotetyyppi	Keskityskärki