



## Jyrsintappisarja 5 osaa, hammastus STEEL – karkea, KM



### Tilaustiedot

Tilausnumero	547105
GTIN	4007220004357
Tuoteluokka	55F

### Kuvaus

#### Malli:

**PFERD**-jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisia. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia.

**Innovatiivinen hammastus** mahdollistaa **erittäin suuren lastuamistehon** ja samalla **tasaisen käynnin sekä hyvän ohjattavuuden**. Optimaalinen lastunmuodostus (ei teräviä lastuja) tuottaa laadukkaan pinnan. Varren Ø 6 mm.

Sarjoissa valikoidut jyrsimet, käytetyimmät muodot ja mitat. Varren Ø 6 mm.

#### Käyttö:

Optimoitu **teräksen ja valuteräksen** työstöön.

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille.

Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

#### Toimituksen sisältö:

1 kpl/koko nro 547100 koot A1225; C1225; D1210; G1225; F1225.

Varren Ø: 6 mm

### Tekninen kuvaus

Hammastustiheysaste	karkea
Hammastus, lyhytnimitys	STEEL
Lastuava aine	KM
Varren Ø	6 mm
Jyrsintappien lukumäärä	5
Tuotetyyppi	Jyrsintappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		