

Garant**NC-kalvin, pinnoittamaton, Nimellis-Ø DC: 11,72mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	162902 11,72
GTIN	4062406146290
Tuoteluokka	110

Kuvaus**Malli:****Kalvimet kuten 162900, mutta 1/100-mitoitus.****NC-yhteensopiva malli** täyttää standardin DIN 212 vaatimukset, **varren Ø** vastaa **standardi-istukoita** erityisesti **hydraulikiristys-** tai **tarkkuuskiristysholkeissa. Paras pyörimistarkkuus ja käyttövarmuus. Erikoismittaisia istukoita ei tarvita.**

Pitkä leikkuuosaa ja vasenkätinen lastu-ura.

Toleranssitiedot:Koko 1,01 – 5,5: valmistus-/leikkaustoleranssi **0 / +0,004 mm.**Koko 5,51 – 12,05: valmistus-/leikkaustoleranssi **0 / +0,005 mm.****Tilauseesimerkki:**

Haluttu Ø 6,24 mm - Ilmoita tilauksessa: Tuotenumero 162902 6,24.

Kalvin toimitetaan mitalla 6,24 mm, toleranssi 0 / +0,005 mm.

Toimitusaika saatavuuden mukaan suoraan varastosta tai enintään yksi työviikko.

Halutulle sovitteelle tarvittava halkaisija voidaan tarkistaa jäljempänä olevasta taulukosta (sivu 231). Yksi kalvin voi usein kattaa muitakin sovitteita, koska toleranssimitat voivat mennä päällekkäin.

Huomautus:Kalvimet kokonaisluku- ja 1/10-mitoilla **H7-sovitteelle** katso **nro 162900.**Kalvimet tietojen mukaiselle halkaisijalle ja **koolle** katso **Nr. 162951.****Tekninen kuvaus**

Toleranssi	0 / 0,005
Kokonaispituus L	142 mm
Ulkonema L ₁	101 mm
varren Ø D _s	10 mm

Terien lkm Z	6
Terän pituus L_c	41 mm
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm ²	0,25 mm/kierr,
Nimellis-Ø D_c	11,72 mm
Kalvintatyövara Ø ohjearvo	0,1 - 0,2 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS E
Standardi	Tehdasnormi
Sisäjähdytys	ei
Varsi	DIN 1835 A
Käyttö poraustavalla	läpireiällä
Värirengas	vihreä
Tuotetyyppi	Phillips-BIT

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alu	soveltuu	20 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	20 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	10 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	7 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	5 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	5 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	5 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	sopii rajoituksin	5 m/min	S
GG(G)	sopii rajoituksin	5 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	13 m/min	N

Uni	soveltuu
Ölly	soveltuu
märkä enintään	soveltuu