




## Sisämitan tarkkuusmittauslaitteet KT, Mittausalue: 22-55mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	435125 22-55
GTIN	2050001051059
Tuoteluokka	46D

### Kuvaus

#### Malli:

Kaksipisteväriilmittauslaite, kehitetty **Schwenk-mallista**. Sisäprofiilien ja -hammastusten, urahammastusten ja kiilanapaprofiilien mittaukseen. Erittäin tarkka ja luotettava mittauspään liikealueen segmenttiohjauksen ansiosta. Mittausaluetta voi laajentaa vaihdettavilla anturikärjillä. Mittauskärjissä on sisäkierre kuulakärkien kiinnittämistä varten. Kuulakärkien KM-kuulia on saatavana alkaen Ø:sta 0,5 mm, 0,001 mm:n porrastuksella (toleranssi <2 µm).

#### Toimituksen sisältö:

Laitteenpidin mittauspäineen ja anturikärkineen, ilman kuulakärkiä ja näyttölaitetta.

#### Erikoistarvike:

Kuulakärjet ja KM-kuulat, tarkkuusmittakello 434674, induktiivinen tarkkuusmittakello nro 434670, mittakello vasemmalle etenevällä asteikolla 434807 koko 10, digitaalinen mittakello 434322.

#### Huomautus:

Pyynnöstä saatava mittaustuurnamalli varmistaa tarkan ja nopean mittauksen ilman edestakaista liikettä.

### Tekninen kuvaus

Toistotarkkuus ilman mittakelloa	0,5 µm
Mittauspäiden lkm	9
Mittausalue	22 - 55 mm
Mittauskiekkojen lkm	2

Mittaussyvyys	110 mm
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	Hinta ilmoitetaan pyydettyessä
Tuotetyyppi	2-pistetarkkuussisämittauslaite

## Tarvikkeet

Induktiivinen tarkkuusmittakello Extramess Tyyppi 2001	434670 2001
Tarkkuusmittakello ± mittausalue / lukema 25/0,5 µm	434674 25/0,5
Tarkkuusmittakello ± mittausalue / lukema 130/5 µm	434674 130/5
Tarkkuusmittakello ± mittausalue / lukema 50/1 µm	434674 50/1
Tarkkuusmittakello ± mittausalue / lukema 250/10 µm	434674 250/10