



## Reikäjyrsinkone, Tyyppi: MAB525



### Tilaustiedot

Tilausnumero	076535 MAB525
GTIN	4250187511141
Tuoteluokka	07E

### Kuvaus

#### Malli:

- Integroitu sisävoitelujärjestelmä, magneettisuuden osoitin magneetin kiinnitysvoiman valvontaan.
- Integroitu leikkuuöljysäiliö, kaapelinohjaus kokonaan rungossa.
- Öljykylpyvaihteet.

Voimakkaat yleiskäyttöiset koneet kaikille materiaaleille poraukseen, **kierteitykseen**, kalvintaan ja upotukseen. **Käynti myötä-/vastapäivään**, akselien säätöelektronikka ja **avaimeton poran pikavaihtojärjestelmä** sekä lämpösuoja mahdollistavat monipuoliset käyttömahdollisuudet. **Sisältää reikäporan Ø 14 / 18 / 22 mm**, leikkaussyvyys 30 mm; **sisältää pikaporaistukan** SSBF 1 – 16 mm. **Kierrepora-adapteri** M10 / M12 / M16.

#### Käyttö:

Voimakkaasti alennettujen vaihdetasojen kierrosluvun portaaton säätö mahdollistaa kierretappien, kierukkaporien, kalvimien, upottimien ja reikäjyrsinten käytön kaikissa materiaalilaaduissa.

#### Toimituksen sisältö:

Mukana laukku, reikäporaistukka, reikäporan ulostyöntötappi, turvaketju, **magneettinen lastukoukku**, voitelujärjestelmä ja käyttötyökalut.

#### Huomautus:

- **Reikäjyrsimet nroista 118780 – 118825.**

- **Magneettiporakone, automaattinen syöttö, tyhjiökiinnityslevy ja putkikiinnittimet tilauksesta.**
- **Paineilmatoimiset magneettiporakoneet, ATEX-standardi, tilauksesta.**

## Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	MAB525
Kalvimen enimmäis-Ø	20 mm
Upottimen enimmäis-Ø	50 mm
Työliike	160 mm
Magneettijalan pituus	90 mm
Kierroslukualue 2 vaihde	180 - 580 min <sup>-1</sup>
Tehonkulutus	1600 W
Kierreporan enimmäis-Ø, teräs	M20 mm
Magneettijalan leveys	180 mm
Sydänporan enimmäis-Ø, teräs	50 mm
Kierroslukualue 1 vaihde	70 - 280 min <sup>-1</sup>
Työkalunpitimen muoto	MK3
Leveys	171 mm
Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs	20 mm
Pituus	295 mm
Työkalunpitimen mitta	19 mm Weldon
Korkeus	492 mm
Paino	16 kg
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Pakkaus	Kuljetuslaukku
Tuotetyyppi	Reikäjyrsinkone

## Tarvikkeet

Reikäjyrsin KMTyöstösyvyys 30 mm Ø h10 DC 15 mm	118780 15
Reikäjyrsin KMTyöstösyvyys 30 mm Ø h10 DC 21 mm	118780 21
Reikäjyrsin KMTyöstösyvyys 30 mm Ø h10 DC 22 mm	118780 22
Reikäjyrsinsarja HSS	118825
Reikäjyrsin KMTyöstösyvyys 30 mm Ø h10 DC 18 mm	118780 18
Reikäjyrsin KMTyöstösyvyys 30 mm Ø h10 DC 16 mm	118780 16
Reikäjyrsin KMTyöstösyvyys 30 mm Ø h10 DC 25 mm	118780 25
Reikäjyrsin KMTyöstösyvyys 30 mm Ø h10 DC 23 mm	118780 23
Reikäjyrsin KMTyöstösyvyys 30 mm Ø h10 DC 14 mm	118780 14
Reikäjyrsin KMTyöstösyvyys 30 mm Ø h10 DC 24 mm	118780 24
Reikäjyrsin KMTyöstösyvyys 30 mm Ø h10 DC 19 mm	118780 19
Reikäjyrsin KMTyöstösyvyys 30 mm Ø h10 DC 17 mm	118780 17
Reikäjyrsin KMTyöstösyvyys 30 mm Ø h10 DC 20 mm	118780 20
Reikäjyrsin KMTyöstösyvyys 30 mm Ø h10 DC 26 mm	118780 26