

Garant
TKM-jyrsin, AlCrN, Ø e8 DC: 4 mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	201303 4
GTIN	4062406155414
Tuoteluokka	11X

Kuvaus
Malli:

Rakennemitat **DIN 6527** mukaiset.

Parannettu pinnoite yleiskäyttöön teräs- ja valumateriaaleilla.

Sisäjähdytys: ei

Toleranssi, nimellis-Ø: e8

HammaslukuZ: 2

Nousukulma: 30 astetta

syöttösuunta: vaakasuora, vino ja pystysuora

Varsi: DIN 6535 HE, h6

HammaslukuZ: 2

Terän pituus L_c : 8 mm

Kokonaispituus L: 54 mm

varren Ø D_s : 6 mm

Varren muoto: HB

Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa: 0,1 mm

Tekninen kuvaus

Varsi	DIN 6535 HE, h6
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
varren Ø D_s	6 mm
Terän pituus L_c	8 mm
Terän Ø D_c	4 mm
Nousukulma	30 astetta

Varren muoto	HB
Kokonaispituus L	54 mm
Syöttö f_z uranjyrsintään teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,02 mm
Syöttö f_z särmäykseen teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,025 mm
HammaslukuZ	2
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,1 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	e8
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Pinnoitus	AlCrN
Lastuava aine	TKM
Standardi	DIN 6527
tyyppi	N
Lastuamisleveys a_e jyrsinnän aikana	0,3×D särmäyksessä
Lastuamisleveys a_e jyrsinnän aikana	täysuran työstösyvyys 1×D
Sisäjäähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Varsijyrsin