



Ruuvitaltta, iskupää, Työkalujen lukumäärä: 8



Tilaustiedot

Tilausnumero	953447 8
GTIN	2050002011823
Tuoteluokka	91A

Kuvaus

Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaaho on öljynkestävä eikä ime mitään nesteitä. Pintakerros on antrasiitinvärinen ja työkalujen alla oleva harmaa kontrastiväri osoittaa, mikä työkalu puuttuu alustalta.

Kovavaahtoalustat täyttävät 1/4 (10 G × 8 G tai 250 × 200 mm) tai 1/2 (20 G × 8 G tai 500 × 200 mm) laatikon hyötyalasta.

Sopii:

Uudet GARANT -työkaluvaunut, täysin ulosvedettävät laatikot ja uusi laatikoiden mitoitus: **20 G × 16 G** tai 500 × 400 mm (L × S).

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 953447: 1 kpl

WERA-ruuvitaltta urakantaruuveille iskupäällä nro 660300 koot 3,5; 4,5; 5,5; 7; 10: kutakin 1 kpl

WERA-ruuvinväännin Phillips-ruuveille lyöntipäällä, nro 668300 koot 1; 2; 3: kutakin 1 kpl

Tekninen kuvaus

Leveys	200 mm
Syvyys G	20
Syvyys	500 mm
Leveys G	8
Työkalujen lukumäärä	8
Paino	1,087 kg

Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus	30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G	8x20
Tuotetyyppi	Kovavaahtoalusta

Tarvikkeet

Ruuvitaltta, urakantaruuveille, Kraftform-kahvaja iskupää Terän leveys b 10 mm	660300 10
Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 953447	952001 953447
Ruuvitaltta, urakantaruuveille, Kraftform-kahvaja iskupää Terän leveys b 7 mm	660300 7
Ruuvinväännin Phillips-ruuveillesisältää iskupään Ristikantakoko 2	668300 2
Ruuvitaltta, urakantaruuveille, Kraftform-kahvaja iskupää Terän leveys b 4,5 mm	660300 4,5
Ruuvinväännin Phillips-ruuveillesisältää iskupään Ristikantakoko 1	668300 1
Ruuvitaltta, urakantaruuveille, Kraftform-kahvaja iskupää Terän leveys b 3,5 mm	660300 3,5
Ruuvitaltta, urakantaruuveille, Kraftform-kahvaja iskupää Terän leveys b 5,5 mm	660300 5,5
Ruuvinväännin Phillips-ruuveillesisältää iskupään Ristikantakoko 3	668300 3