

Garant
Konekierretappi pohjarei'ille, TiN, MF: M46X3

Tilaustiedot

Tilausnumero	130015 M46X3
GTIN	4062406156053
Tuoteluokka	10N

Kuvaus

Konekierretappi pohjarei'ille M46X3 Kierretyyppi: M/MF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 3 mm

Kokonaispituus L: 250 mm

varren Ø D_s: 36 mm

Varren nelikulmio □: 29 mm

Alkureiän Ø: 43 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	46 mm
Kierteen syvyys	115 mm
Terien lkm Z	4
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20

Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Kokonaispituus L	250 mm
Lastu-urien määrä	4
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	29 mm
Alkureiän Ø	43 mm
Standardi	DIN 371
Lastuava aine	HSS E
varren Ø D _s	36 mm
Kierteennousu	3 mm
Kierretyyppi	M/MF
Kierteen koko	M46×3
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

