

Garant**Hiomatuppilo (CER), Karkeus 150, Hiomatuppilon Ø, pituus, muoto: 0713G****Tilaustiedot**

Tilausnumero	553038 0713G
GTIN	4062406122737
Tuoteluokka	51E

Kuvaus**Malli:**

Suuri tehokkuus ja nopea materiaalinpoisto **optimoidun hiomarae/sideaineliimauksen ansiosta.**

Keramiikkarae (CER) on ihanteellinen ruostumattomien terästen ja nikkelseosten työstöön. Suuri hiontateho ja viileä hionta.

Käyttö:

Saumattomat hiomatuppilot asetetaan kumirungon päälle, ja ne pysyvät pyörivässä koneessa tukevasti paikoillaan keskipakoisvoiman ansiosta. **Hiomatuppiloiden vaihto käy nopeasti ja helposti** (käännetään auki/kiinni urien suuntaisesti).

Huomautus:

Yhteensopiva vain ylihiottujen hiomatuppilonpitimien nro 553100 kanssa.

Tekninen kuvaus

Muoto	G
Hiomatuppilon Ø	7 mm
Hiomatuppilon pituus	13 mm

Suosittelun kierrosluku	30000 min ⁻¹
Rakeisuus	150
Tuotenimen määrite	Karkeus 150
Tuotetyyppi	Hiomatuppilo

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	sopii rajoituksin		
CuZn	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		